

Kleinmagnetrührer, IKA® Magnetic Stirrer

Kleinmagnetrührer lab disc

Ultraflacher Kleinmagnetrührer garantiert durch seine moderne Magnetspulentechnik verschleißfreien Antrieb ganz ohne bewegliche Teile. Der lab disc kann die Drehrichtung alle 30 Sek. automatisch wechseln und damit eine bessere Durchmischung des Mediums erzielen.

- Hoher IP Schutz (IP 65)
- Aufstellfläche und Gehäuse aus chemisch widerstandsfähigen Werkstoffen
- Rutschfester, sicherer Stand

Magnetrührantrieb

Rührmenge max. (l H ₂ O):	0,8
Motorleistung Aufnahme/Abgabe:	5/3 W
Drehzahlbereich:	15 bis 1.500 min ⁻¹
Rührstäbchenlänge max.:	25 mm

Aufstellfläche

Werkstoff:	Polyesterfolie
Abmessungen:	Ø 100 mm

Allgemeine Daten

Abmessungen (B × H × T):	117 × 12 × 180 mm
Gewicht:	0,3 kg
Zulässige Umgebungstemperatur:	5 bis 40°C
Zulässige Feuchte:	80%
Schutzart nach DIN EN 60529:	IP 65
Spannung:	100–240 V
Frequenz:	50/60 Hz
Geräteaufnahmeleistung:	5 W

Artikel	Best.-Nr.
① lab disc white	10 36 03975



①

Kleinmagnetrührer Mini MR standard IKAMAG®

Die Weiterentwicklung des Magnetrührers.

- Für größere Rührmengen bis 1000 ml
- Größerer Drehzahlbereich von 0 – 2.500 min⁻¹
- Weiße Aufstellfläche geeignet zur Beobachtung von Farbreaktionen

Magnetrührantrieb

Rührmenge max. (l H ₂ O):	1
Motorleistung Aufnahme/Abgabe:	3/2 W
Drehzahlbereich:	0 bis 2.500 min ⁻¹
Rührstäbchenlänge max.:	30 mm

Aufstellfläche

Werkstoff:	Polyesterfolie
Abmessungen:	115 × 115 mm

Allgemeine Daten

Abmessungen (B × H × T):	114 × 37 × 127 mm
Gewicht:	0,25 kg
Zulässige Umgebungstemperatur:	5 bis 40°C
Zulässige Feuchte:	80%
Schutzart nach DIN EN 60529:	IP 42
Spannung:	100–240 V
Frequenz:	50/60 Hz
Geräteaufnahmeleistung:	3 W

Artikel	Best.-Nr.
② Mini MR standard IKAMAG®	10 36 03674



②

Kleinmagnetrührer topolino

Kleinstmagnetrührer für Rührmengen bis zu 250 ml.

- Langlebiger, bürstenloser Motor
- Stufenlos einstellbarer Drehzahlbereich
- Gute Magnetanbindung

Magnetrührantrieb

Rührmenge max. (l H ₂ O):	0,25
Motorleistung Aufnahme/Abgabe:	1/0,8 W
Drehzahlbereich:	300 bis 1.800 min ⁻¹
Rührstäbchenlänge max.:	30 mm
Einstellmöglichkeit Drehzahl:	Stufenlos

Aufstellfläche

Werkstoff:	Kunststoff (PP)
Abmessungen:	Ø 80 mm

Allgemeine Daten

Abmessungen (B × H × T):	95 × 37 × 115 mm
Gewicht:	0,32 kg
Zulässige Umgebungstemperatur:	5 bis 40°C
Zulässige Feuchte:	80%
Schutzart nach DIN EN 60529:	IP 21
Spannung:	100–240 V
Frequenz:	50/60 Hz
Geräteaufnahmeleistung:	10 W



③

Artikel	Best.-Nr.
③ topolino	10 36 03368

Kleinmagnetrührer big squid IKAMAG® white

- Mit digitaler Drehzahlanzeige (LED)
- Elektronisch geregelter Motor für mehr Leistungsstärke
- Größerer Drehzahlbereich von 0–2.500 min⁻¹
- Aufstellfläche aus Glas (gute chemische Beständigkeit), Kunststoffunterteil aus TPC-ET
- Recyclingfähige Materialien

Magnetrührantrieb

Rührmenge max. (l H ₂ O):	1,5
Motorleistung Aufnahme/Abgabe:	3/2 W
Drehzahlanzeige:	LED
Drehzahlbereich:	0 bis 2.500 min ⁻¹
Rührstäbchenlänge max.:	30 mm
Einstellmöglichkeit Drehzahl:	50 RPM-Schritte

Aufstellfläche

Werkstoff:	Glas
Abmessungen:	Ø 160 mm

Allgemeine Daten

Abmessungen (B × H × T):	180 × 40 × 195 mm
Gewicht:	0,7 kg
Zulässige Umgebungstemperatur:	5 bis 40°C
Zulässige Feuchte:	80%
Schutzart nach DIN EN 60529:	IP 54



④

Artikel	Best.-Nr.
④ big squid IKAMAG® white	10 36 03672

Kleinmagnetrührer color squid IKAMAG® white

- Für größere Rührmengen bis 1 l
- Mit digitaler Drehzahlanzeige (LED)
- Elektronisch geregelter Motor für mehr Leistungsstärke
- Größerer Drehzahlbereich von 0–2.500 min⁻¹
- Aufstellfläche aus Glas (gute chemische Beständigkeit), Kunststoffunterteil aus TPC-ET
- Recyclingfähige Materialien

Magnetrührantrieb

Rührmenge max. (l H ₂ O):	1
Motorleistung Aufnahme/Abgabe:	3/2 W
Drehzahlanzeige:	LED
Drehzahlbereich:	0 bis 2.500 min ⁻¹
Rührstäbchenlänge max.:	30 mm

Aufstellfläche

Werkstoff:	Glas
Abmessungen:	Ø 115 mm

Allgemeine Daten

Abmessungen (B × H × T):	145 × 45 × 160 mm
Gewicht:	0,54 kg
Zulässige Umgebungstemperatur:	5 bis 40°C
Zulässige Feuchte:	80%
Schutzart nach DIN EN 60529:	IP 54



⑤

Artikel	Best.-Nr.
⑤ color squid IKAMAG® white	10 36 03671

