

Kombi-Vac-Rührverschlüsse, neoLab® Vacuum Stirrer Bearing

Rühren unter Vakuum nach GGM

- bei 1000 min⁻¹ in 4 Stunden 4 mbar Druckzunahme
- kein Kraftverlust durch direkten Antrieb
- zentrierter Lauf bei hohen Rührgeschwindigkeiten
- lange Lebensdauer

Schliffgröße NS	KPG	Best.-Nr.
29	10	13 01 05015
34,5	10	13 01 05016
45	10	13 01 05017
29	16	13 01 05018
34,5	16	13 01 05019
45	16	13 01 05020
60	16	13 01 05021
71	16	13 01 05022

